


Dörrbladets höjd för t ex modulhöjd 21 är alltid detsamma, oberoende av vilken tröskel man väljer. Däremot gör tröskelvalet att verklig höjd (karmyttermått) varierar.

Exempelskisserna visar dörr i modulhöjd 21. Den röda linjen visar invändigt färdigt golv. Skissen finns för utskrift under Bra att veta!




Vinkeljärnströskel:

Galvaniserat vinkeljärn L45x45x5 mm, avsett för ingjutning. Den skall vara med när golvet gjutes alternativt läggas i en ursparing. Observera att dörrrens karmyttermått på höjden är inkl tröskeljärnet.

KYM inkl järn: 2087 mm.

Mått från invändigt färdigt golv till ovankant karm: 2042 mm.

Om golvet redan är klart, välj någon av trösklarna nedan.




Fyrkantsrör:

Galvaniserat fyrkantsrör 50x30x2 mm, avsett för placering ovanpå färdigt golv.

En tålig och bra tröskel i förrådet eller stallet, det går lätt att komma in med cykeln eller gräsklipparen.

KYM: 2072 mm.




Släplista:

Metallskena och gummilista för montering invändigt på dörrbladet.

Gummilisten täcker upp till 35 mm mellan golv och dörrblad. Ej monterad vid leverans. En perfekt lösning när man inte vill ha någon tröskel, det är lätt att sopa och hålla rent. Tänk dock på att det inte blir helt tätt!

KYM: 2082 mm.




Trätröskel:

Trätröskel, 43 mm hög, i FSC-certifierat hårdträ. En rejäl trätröskel som ger ett bra anslag för dörrbladet. Ska behandlas med olja vid behov.

Tillval: spår för tröskelbleck.

KYM: 2085 mm.




Låg trätröskel:

Trätröskel, 30 mm hög, i FSC-certifierat hårdträ. En lägre variant av trätröskeln ovan. Ska behandlas med olja vid behov.

Tillval: spår för tröskelbleck.

KYM: 2078 mm.



Lågt fyrkantsrör:

Galvaniserat fyrkantsrör 40x15x2 mm. En tålig och bra tröskel precis som storebror ovan. Att observera med denna tröskel är att det blir låg frigång (8 mm) mellan dörrblad och färdigt golv/mark.

KYM: 2064 mm.